

## NEW Calory Answer 塩分計

カロリーアンサーシリーズ  
CA-SL01



カロリーアンサーと接続して、食品の塩分濃度を測定！ ナトリウム換算までを自動で。  
汎用PC (DOS/V 機)にもUSB接続可能。  
付属ソフトウェア「CA-SL Client」で、データ管理もラクラク。(PC との接続時)



専用標準校正液付属

### PC と直接に接続



### カロリーアンサーCA-HN と接続



|       |           |                 |
|-------|-----------|-----------------|
| 名称:   |           |                 |
| 総カロリー | 318 kcal  | 100g当り 318 kcal |
| たんぱく質 | 約 1.0 g以下 | 総量 約 100 g      |
| 脂質    | 約 1.0 g以下 | 含水率 19.6 %      |
| 炭水化物  | 約 79.6 g  | ナトリウム 約 197 mg  |
|       |           | 塩分相当 0.5 g      |

測定結果ラベルプリントの例

### 付属測定アプリケーション「CA-SL Client」

測定履歴表示  
CSV ファイル出力機能(エクセル等で編集可)

| 日時                  | 検体名     | 温度(℃) | 塩分濃度(%) | ナトリウム相当量(mg) |
|---------------------|---------|-------|---------|--------------|
| 2008/09/11 22:44:25 | 食塩水2    | 26.8  | 0.19    | 51           |
| 2008/09/11 22:44:13 | 食塩水     | 26.8  | 0.19    | 51           |
| 2008/09/11 22:43:24 | ソース     | 27.1  | 0.14    | 56           |
| 2008/09/11 22:43:12 | ソース     | 27.1  | 0.14    | 56           |
| 2008/09/11 22:42:55 | ソース2    | 27.1  | 0.19    | 51           |
| 2008/09/11 22:41:59 | 醤油      | 27.5  | 0.19    | 51           |
| 2008/09/11 22:41:50 | 醤油      | 27.2  | 0.12    | 47           |
| 2008/09/11 22:41:29 | ミートソース  | 27.5  | 0.19    | 51           |
| 2008/09/11 22:41:19 | ミートソース  | 27.8  | 0.19    | 51           |
| 2008/09/11 22:40:50 | コンソメソース | 28    | 0.12    | 47           |
| 2008/09/11 22:40:38 | コンソメソース | 28.2  | 0.19    | 51           |
| 2008/09/11 22:39:44 | 味噌汁     | 30    | 0.12    | 47           |
| 2008/09/11 22:39:25 | 味噌汁     | 31.8  | 0.11    | 43           |

### [ 塩分計の主な仕様 ]

|        |  |
|--------|--|
| 型式     | CA-SL01  |
| 測定方式   | 電極2極間電気伝導度による塩分濃度測定  |
| 塩分測定範囲 | 0.01 ~ 3.0% (0.01 ~ 0.99%は0.01 単位<br>1.0 ~ 3.0%は0.1 単位で表示可能)               |
| 測定精度   | 0 ~ 0.99% ( ± 0.05% ) / 1.00 ~ 1.99% ( ± 0.1% )<br>2.00 ~ 3.00% ( ± 0.2% ) |
| 温度補正   | 温度自動補正   |
| 測定可能温度 | 試料の温度 5 ~ 70   |
| 使用温度   | 10 ~ 40 ( 20 ~ 28 [推奨] )   |
| 校正     | 0.5%食塩水、専用液(別売)での1点補正  |
| 外形寸法   | W36 × D114 × H25.8mm   |
| 電源     | USBインターフェース  |
| ソフトウェア | 編集用のソフトウェアを添付  |

仕様や外観など、改良のため予告なく変更になる場合があります。